

# tubo flexível reforçado PAN-R-4X0,75-SI

Código da peça: 541674

FESTO

Diâmetro externo calibrado, para pressões altas de até 20 bar, alto grau de resistência térmica e mecânica.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	16 mm
Diâmetro interno	2,5 mm
Raio de curvatura mínimo	10 mm
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 3,5 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 35 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 507,5 psi
Autorização	TÜV
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,0079 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 4mm
Cor	prata
Dureza Shore	D 62 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-A