


batente KYC-40

Código da peça: 541694

FESTO

para atuadores sem haste DGC e DGCI.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Ajuste fino	15 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	1.525 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do parafuso de encosto	Aço galvanizado
Material do suporte de encosto	Aço inoxidável fundido
Material do corpo	Alumínio anodizado
Material da capa	POM
Material do fixador	Aço alta liga, inoxidável
Material da porca	Aço galvanizado