


módulo AS-i

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Código da peça: 542125

FESTO

Permite conectar 4 sensores e 3 atuadores, com tecnologia de conexão M12.



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme Diretriz EU relativa à proteção contra explosões (ATEX) conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos EX do Reino Unido conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Categoria ATEX para ambiente explosivo a gás	II 3G
Categoria ATEX para ambiente explosivo a poeira	II 3D
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex ec IIC T4 Gc X
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C