


# cabo de conexão

## NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Código da peça: 542129

FESTO

Para sensores magnéticos de proximidade, transmissores de posição, pressostatos, sensores de fluxo, sensores ópticos e indutivos.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101
Posição de instalação	Nos dois lados
Propriedades do cabo	Padrão
Indicador da posição de comutação	não
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 70 °C
Torque de aperto máximo	0,6 Nm com M12x1
Raio de curvatura mínimo do cabo	52 mm
Peso do produto	26 g
Conexão elétrica 1	Conector fêmea reto, M12x1, 5 pinos, código A
Conexão elétrica 2	Conector macho reto, M12x1, 4 pinos, código A
Estrutura do cabo	4x0,34
Diâmetro do cabo	5,2 mm
Comprimento do cabo	0,15 m
Seção transversal nominal do condutor	0,34 mm <sup>2</sup>
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	Com conector roscado Com porca de aperto
Cor do corpo	preto
Cor do revestimento do cabo	cinza
Informação sobre material, porca de aperto	Injetados de zinco
Informação sobre material, vedações	FPM
Informação sobre material, corpo	TPE-U(PU)
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, parafusos	Injetados de zinco
Informação sobre material, conectores	Conector banhado a ouro Liga de cobre Conector banhado a ouro