

Unidade de alimentação SVG-3/400VAC-48VDC-20A


Código da peça: 542405

Produto a ser descontinuado

FESTO

Com tensão nominal de saída de 48 V c.c. e corrente nominal de saída de 20 A.

Produto será descontinuado. Disponível até 2014. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	125 mm
Altura	130 mm
Comprimento	240 mm
Posição de instalação	Convecção livre
Alimentação primária	Trifásico
Corrente de entrada	2,3 - 1,9 A
Tensão de saída nominal c.c.	48 V
Corrente da saída nominal	20 A
Faixa de tensão de entrada c.a.	400 ... 500 V
Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia	50 ms
Frequência da rede	45 ... 65 Hz
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar	95%
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso do produto	3.500 g
Tipo de fixação	com trilho DIN
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS