

# Pick&Place


## DHSP-HMPL16-HMPL12

Código da peça: 542973

FESTO

composto de eixos de manipulação leves, compactos e modulares com trava de retenção e posição intermediária. Interfaces definidas para a linha de garras e atuadores giratórios Festo. O pedido pode ser feito como jogo de montagem ou já completamente montado e instalado.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pick&Place 1.0
Carga útil	0 ... 1 kg
Acionamento eixo Z	HMPL-12
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Posição intermediária do eixo Z	x1
Curso eixo Z	0 ... 100 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	HMPL-16
Tipo de acionamento eixo Y	Pneumático
Posição intermediária do eixo Y	x1
Curso eixo Y	0 ... 160 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,02 mm