

Pórtico linear


DHSL-DGPL25S-HMPL16

Código da peça: 542980

FESTO

Composto de atuador sem haste e eixo de manipulação leve, extremamente dinâmico com Soft Stop, preciso e modular. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 1.0
Carga útil	0 ... 2 kg
Acionamento eixo Z	HMPL-16
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Posição intermediária do eixo Z	x1
Curso eixo Z	0 ... 160 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	DGPL-25-SPC11
Tipo de acionamento eixo Y	Servopneumático
Posição intermediária do eixo Y	x2
Curso eixo Y	0 ... 1.600 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 1 mm