

Pórtico linear


DHSL-2DGE25RF-HMPL20

Código da peça: 542993

FESTO

Composto de eixo eletromecânico de correia dentada com guia de rolamento, guia passiva e eixo de manipulação leve, posicionamento extremamente dinâmico e diversos módulos. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 2.0
Carga útil	0 ... 4 kg
Acionamento eixo Z	HMPL-20
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Posição intermediária do eixo Z	x1
Curso eixo Z	0 ... 200 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	2x DGE-25-ZR-RF
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de roletes
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 2.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,1 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,1 mm