


Pórtico linear DHSL-2DGPL25S-DGEA18

Código da peça: 542995

FESTO

Composto de atuador sem haste com guia passiva e eixo cartesiano elétrico, posicionamento extremamente dinâmico com Soft Stop, preciso e elétrico. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Montagem | Pórtico 2.0 |
| Carga útil | 0 ... 4 kg |
| Acionamento eixo Z | DGEA-18 |
| Tipo de acionamento eixo Z | elétrico Correia dentada DGEA |
| Posição intermediária do eixo Z | qualquer |
| Curso eixo Z | 0 ... 400 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z | ± 0,05 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,05 mm |
| Acionamento eixo Y | 2x DGPL-25-SPC11 |
| Tipo de acionamento eixo Y | Servopneumático |
| Posição intermediária do eixo Y | x2 |
| Curso eixo Y | 0 ... 1.600 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y | ± 0,02 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 1 mm |