

Pórtico linear


DHSL-2DGC25-HMP20

Código da peça: 542999

FESTO

Composto de atuador sem haste com guia passiva e eixo de manipulação modular, dinâmico, preciso e robusto. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|----------------|
| Montagem | Pórtico 3.0 |
| Carga útil | 0 ... 6 kg |
| Acionamento eixo Z | HMP-20 |
| Tipo de acionamento eixo Z | Pneumático |
| Posição intermediária do eixo Z | x1 |
| Curso eixo Z | 0 ... 400 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z | ± 0,02 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,02 mm |
| Acionamento eixo Y | 2x DGC-25 |
| Tipo de acionamento eixo Y | Pneumático |
| Curso eixo Y | 0 ... 3.000 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y | ± 0,02 mm |