


conector de alimentação NECU-G78G4-C2

Código da peça: 543108

FESTO

Para terminal modular elétrico CPX.



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61984
Autorização	c CSA us (OL)
Peso do produto	58,7 g
Conexão elétrica 1	Conector fêmea reto, 7/8", 4 pinos
Codificação do conector	ODVA AutoSIG
Conexão elétrica 2	Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 250 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 250 V
Corrente a 40°C	10 A
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Diâmetro admissível do cabo	6 ... 12 mm
Seção transversal do terminal	≤ 1,5 mm ²
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material da porca de união	Zinco fundido com revestimento de níquel
Material das vedações	FPM NBR
Material do contato elétrico	Liga de cobre revestida de ouro