


módulo eletrônico VMPA1-FB-EMG-D2-8

Código da peça: 543333

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Condition Monitoring Rompimento de fio por bobina de válvula Curto-circuito válvulas Tensão negativa válvulas
Número máximo de posições de válvula	4
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	8
Consumo interno de corrente na tensão de carga	23 mA
Consumo interno de corrente na tensão operacional	8 mA
Corrente nominal de arranque por bobina eletromagnética	58 mA até 24 ms
Corrente nominal com redução de corrente	9 mA após 24 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material do corpo	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS