


# conector elétrico multipólo VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Código da peça: 543415

FESTO

para terminal de válvulas VTSA e VTSA-F.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	16 com válvulas simples solenóide 8 com válvulas duplo solenóide
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	539 g
Conexão elétrica	Multipolo 19 pólos Conector conforme CNOMO E03.62.530.N
Material da proteção	PA
Material do corpo	Injetados de alumínio