

# unidade de indicação e controle FED-5010

Código da peça: 543448

FESTO

Unidades de indicação e controle com display gráfico de LCD para conectar com sistemas de CLP.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2010.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	101 mm
Altura	307 mm
Comprimento	392 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Memória do usuário	32 Mbyte
Relógio de tempo real	sim
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	64 k
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	15"
Bateria de backup	3 V / 270 mA lítio
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	XGA, 1024x768 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	1,5 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso do produto	3.800 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface da impressora	RS232 Sub-D 15 pinos Soquete
Interface CLP	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface USB	sim
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2ª interface Ethernet óptica 10 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS