



# união rápida em T NEDU-M8D3-M8T4

Código da peça: 544391

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Frequência da conexão	100
Faixa de tensão operacional c.a.	32 V
Faixa de tensão operacional c.c.	32 V
Tensão operacional nominal c.a.	32 V
Tensão operacional nominal c.c.	32 V
Carga admissível de corrente	2 A
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-25 ... 85 °C
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Torque máximo	0,3 Nm
Peso do produto	9,5 g
Conexão elétrica	conforme norma EN 60947-5-2 Plugue/soquete M8x1 / M8x1 4 pinos / 3 pinos
Tipo de fixação	aparafusável
Cor do corpo	preto
Informação sobre material, porca de aperto	Latão cromado níquelado
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, conectores	Latão Folheada a ouro