


conector fêmea NECU-M8G4

Código da peça: 544392

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	3,5 ... 5 mm
Com base na norma padrão	EN 61984
Posição de instalação	Nos dois lados
Frequência da conexão	500
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 30 V
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Carga admissível de corrente	3 A
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-40 ... 80 °C
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Máx. força de torque do conector	0,3 Nm
Peso do produto	9,5 g
Seção transversal do terminal	0,14 ... 0,5 mm ²
Conexão elétrica	Soquete reto M8x1 de 4 pinos
Tipo de fixação	com porca recartilhada
Cor do corpo	preto
Informação sobre material, porca de aperto	Latão níquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	CuZn níquelado PBT
Informação sobre material, conectores	Latão Folheada a ouro