


# compensador de momento FKC-50/63

Código da peça: 545240

FESTO

para atuador sem haste DGC-G.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50/63
Desvio radial +/-	4 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima admissível de curta duração na direção da força +/-	5.000 N
Carga máxima admissível de longa duração na direção da força +/-	5.000 N
Peso do produto	1.200 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço alta liga
Material da junta	Aço alta liga
Material do elemento roscado	Aço
Material da placa	Alumínio injetado
Material da trava	Aço para molas