


# cobertura de proteção NECV-S1W37

Código da peça: 545974

FESTO

para terminal de válvulas VTSA e VTSA-F, para montagem pelo cliente,  
sem cabos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Campo de aplicação	Somente para terminal de válvulas multipolo VTSA/VTSA-F
Peso do produto	180 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	37
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	37
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	3x parafusos M4
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Contatos crimpados
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Corrente a 40°C	2 A
Resistência da tensão de impacto	1 kV
Cabo de conexão	M20x1,5
Diâmetro do cabo	5 ... 13 mm
Seção transversal nominal do condutor	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	PA