


módulo de setpoint MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Código da peça: 546224

FESTO

para tecnologia proporcional.



Ficha técnica

Característica	Valor
Display, setpoint atual	LED amarelo
Indicador de disponibilidade operacional	LED verde
Faixa de tensão operacional c.c.	20 ... 30 V
Impedância, entrada de setpoint	típ. 100 kOhm 3 kOhm
Tensão de saída regulável	0 ... 10 V
Potência a 24V c.c.	1,5 W
Corrente máxima de saída	27 mA
Ondulação residual	10 %
Tensão, entrada de setpoint	0 ... 10 V
Tensão de alimentação do ajuste do valor nominal	10 ... 10,6 V
Corrente de alimentação do ajuste do valor nominal	6 ... 6,36 mA
Potenciômetro, entrada de setpoint	2,5 ... 10 kOhm
Autorização	C-Tick
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	80 g
Seção transversal do terminal	2,5 mm ²
Conexão elétrica	Terminal de rosca
Tipo de fixação	com trilho DIN