

tubo flexível PAN-12X1,75-NT

Código da peça: 546288

FESTO

Com diâmetro externo calibrado, alto grau de resistência térmica e mecânica.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	64 mm
Diâmetro interno	8,4 mm
Raio de curvatura mínimo	29 mm
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1,7 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 17 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 246,5 psi
Autorização	TÜV
Classificação marítima	ver certificado
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,06 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 12mm
Cor	natural
Dureza Shore	D 55 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-A