


Cilindro compacto ADVU-3/4"-1 1/4"-A-P-A

Código da peça: 546362

FESTO

para detecção sem contato direto
terminal da haste do cilindro com rosca externa
Porca para a rosca da haste do cilindro inclusa no fornecimento.
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1,25 "
Diâmetro do êmbolo	3/4"
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Modo de operação	de dupla ação
Extremidade da haste	Rosca externa
Pressão de trabalho	14,5 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energia de impacto nas posições finais	0,1033 J
Força teórica a 6 bar, retorno	32 lbf
Força teórica a 6 bar, avanço	42 lbf
Massa móvel com curso de 0 mm	0,705 oz
Peso adicional por 10 mm de curso	0,811 oz
Peso básico para curso de 0 mm	5,256 oz
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	0,212 oz
Conexão pneumática	UNF10-32
Pressão de trabalho [psi]	14,5 ... 145 psi
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações dinâmicas	TPE-U(PU) NBR
Informação sobre material, haste	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, camisa do cilindro	Liga de alumínio