

válvula básica

LF-D-5M-MINI-U


Código da peça: 546451

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

sem placas de conexão roscada com pinos roscados FRB. Grau de filtração 5 µm, com copo de proteção e dreno manual.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	5 µm
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Volume máximo do condensado	0,748 oz(l)
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	0 ... 240 Psi
Vazão nominal padrão	28 cfm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	14 ... 140 °F
Temperatura ambiente	14 ... 140 °F
Peso do produto	8,75 oz
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do filtro	PE
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC