


adaptador AD-G3/4-3/4NPT-I

Código da peça: 546550

FESTO

um lado com rosca interna e o outro com rosca externa.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	18,3 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	60 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	32 Nm
Torque de aperto nominal	45 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	195,64 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G3/4
Conexão pneumática 2	Rosca interna 3/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	PVC
Material do corpo	Aço galvanizado