


garfo SG-UNF5/8"-18-B

Código da peça: 546575

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	UNF5/8-18
Com base na norma padrão	DIN 71752 ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	13,584 oz
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado