

Tubo flexível de plástico

PUN-1/2X3/32-U-GN

Código da peça: 546620

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Old part no. 13023173



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	1/2
Diâmetro interno em polegadas	21/64
Raio de curvatura mínimo	1,1 "
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14 ... 150 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,938 oz/ft
Cor	verde
Dureza Shore	A 98 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)