

Tubo flexível de plástico PUN-1/2X3/32-U-NT-100


Código da peça: 546665

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Old part no. 13028569



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---------------------------------|
| Diâmetro externo em polegadas | 1/2 |
| Diâmetro interno em polegadas | 21/64 |
| Raio de curvatura mínimo | 1,1 " |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -14 ... 150 Psi |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado Vácuo |
| Temperatura ambiente | -68 ... 140 °F |
| Peso do produto por comprimento | 0,938 oz/ft |
| Cor | natural |
| Dureza Shore | A 98 +/-3 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE |
| Informação sobre material, tubo flexível | TPE-U(PU) |