

adaptador NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Código da peça: 547432

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	aparafusável
Conexão elétrica	de 5 pinos M12x1 Conector
Comprimento do cabo	0,3 m
Estrutura do cabo	4x0,34
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material da blindagem de cabo	PUR
Material do corpo	ABS
Material do contato elétrico	Latão, banhado a ouro