


## sub-base VMFAF-AP-2-2-T0

Código da peça: 547505

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	47,6 mm
Comprimento	107,3 mm
Dimensão da grade	10,5 mm
Número máximo de posições de válvula	2
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material of connecting plate	Injetados de alumínio