



válvula de escape rápido VBQF-U-G18-E

Código da peça: 547531

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão normal de exaustão 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1.300 l/min
Vazão nominal padrão de ventilação 0,6-0,5 MPa (6-0,5 bar, 87-72,5 psi)	350 l/min
Pressão de trabalho	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Material do corpo	Injetados de alumínio Injetados de zinco
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Diâmetro nominal	5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Peso do produto	84,2 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR