



cartucho do bocal gerador de vácuo VN-07-H

Código da peça: 547695

FESTO

Para geradoras de vácuo VN, alto vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal, bico de Venturi	0,7 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Característica do ejetor	Padrão Alto nível de vácuo
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Pressão de trabalho para vácuo máximo	4,4 bar
Vácuo máximo	92 %
Pressão nominal operacional	6 bar
Máx. capacidade de sucção (comparada com a atmosfera)	16,2 l/min
Tempo de pressurização na pressão nominal de trabalho	1,67 s
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	1,65 g
Material das vedações	NBR
Material do bico de coleta	POM
Material do bico de descarga	Liga de alumínio