


cartucho do bocal gerador de vácuo VN-10-L

Código da peça: 547698

FESTO

Para geradoras de vácuo VN, grande capacidade de sucção.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro nominal, bico de Venturi | 0,95 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Característica do ejetor | Padrão Grande capacidade de sucção |
| Pressão de trabalho | 1 ... 8 bar |
| Pressão nominal operacional | 6 bar |
| Máx. capacidade de sucção (comparada com a atmosfera) | 41,5 l/min |
| Tempo de pressurização na pressão nominal de trabalho | 0,66 s |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Não permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Peso do produto | 1,65 g |
| Material das vedações | NBR |
| Material do bico de coleta | POM |
| Material do bico de descarga | Liga de alumínio |