

# cartucho do bocal gerador de vácuo VN-20-H

Código da peça: 547701

FESTO

Para geradoras de vácuo VN, alto vácuo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal, bico de Venturi	2 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Característica do ejetor	Padrão Alto nível de vácuo
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Pressão de trabalho para vácuo máximo	3,5 bar
Vácuo máximo	92 %
Pressão nominal operacional	6 bar
Máx. capacidade de sucção (comparada com a atmosfera)	98 l/min
Tempo de pressurização na pressão nominal de trabalho	0,23 s
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	3,75 g
Material das vedações	NBR
Material do bico de coleta	POM
Material do bico de descarga	Liga de alumínio