



válvula de escape rápido VBQF-U-G14-Q8

Código da peça: 548002

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão normal de exaustão 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2.500 l/min
Vazão nominal padrão de ventilação 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	800 l/min
Pressão de trabalho	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Injetados de alumínio Injetados de zinco
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Diâmetro nominal	7 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Peso do produto	232 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR