

amortecedor de impacto

DYEF-M4-Y1F

Código da peça: 548370

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M4
Curso	1,7 mm
Amortecimento	Amortecimento pneumático com batente fixo metálico
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	0,8 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Curso de amortecimento	1,7 mm
Consumo máximo de energia por curso	0,005 J
Peso do produto	1,6 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço alta liga