

cabo

SBOA-K20CP-SUP

Código da peça: 548824

FESTO

Para sistemas de visão compactos inteligentes SBOI-Q-... e SBOC-Q-...



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão elétrica	Conector macho reto / conector fêmea reto / conector fêmea reto
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 60 V
Comprimento do cabo	2 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Diâmetro do cabo	5,5 mm
Estrutura do cabo	2x0,24+2x0,34+0,49
Classe de proteção	IP65 IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PUR
Cor do revestimento do cabo	cinza claro
Material do corpo	Injetados de alumínio Latão PUR níquelado
Material do contato elétrico	Bronze / latão Folheada a ouro