


conector elétrico multipólo VABE-S6-LT-C-S6-R5

Código da peça: 549046

FESTO

para terminal de válvulas VTSA e VTSA-F.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	12 com válvulas simples solenóide 6 com válvulas duplo solenóide
Máx. corrente residual	10 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	760 g
Número de conexões elétricas	6
Conexão elétrica	Multipolo de 5 pinos M12 Conector
Material da proteção	PA
Material do corpo	Injetados de alumínio