


contador de pulso CCES-P-C8-E

Código da peça: 549403

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Contador elétrico por adição com bateria
Tipo de retorno	Botão ou sinal elétrico
Indicador	8 dígitos
Máx. frequência de contagem	7,5 kHz
Máx. frequência de contagem atenuada	30 Hz
Duração mínima do pulso, atuador	15 ms
Duração mínima do pulso, retorno	15 ms
Limite superior CC	5 ... 30 V
Fonte de alimentação	Bateria de lítio
Limite inferior CC	< 0,7 V
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	30 g
Ajuste para entrada de pulso de clock	flanco negativo 30Hz
Entrada para pulso de clock	programável
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PC