

# cabo com conector KMYZ-4-0,5-B-EX

Código da peça: 550324

FESTO

Combinação da conexão MSZB e MSZC.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	ver certificado
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	12 g
Conexão elétrica	Soquete angular Cabo design quadrado, MSZB
Faixa de tensão operacional c.c.	3 ... 36 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	1 A
Resistência da tensão de impacto	900 V
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	0,5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Estrutura do cabo	2x0,35
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	bronze