


acoplamento EAMC-65-90-25-40

Código da peça: 551001

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	25 mm
Diâmetro fixação 2	40 mm
Dimensões	65
Comprimento nominal	90 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.500 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	417 kgmm ²
Torque transferível	62 Nm
Peso do produto	535 g
Observações sobre material	Conforme RoHS