


Conexão de fieldbus CECX-F-PB-S-V0

Código da peça: 552102
Produto a ser descontinuado

FESTO

para CECX e CMXR.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Potência 5 V	1,4 W
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	10 - 95 %
Classe de proteção	IP20 III
Peso do produto	140 g
Teste de insensibilidade a vibrações	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Teste de insensibilidade a impacto	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (meia-senóide)
Indicadores de status	LED (status) LED vermelho = falha no bus
Interface Fieldbus	Profibus-Slave DP-V0
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão	Conector Sub-D 9 pinos
Interface Fieldbus, taxa de transmissão	9,6 kBit/s até 12 MBit/s
Interface Fieldbus, isolamento elétrica	sim
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV