

unidade de indicação e controle CDSA-D1-VX

Código da peça: 552103

Produto a ser descontinuado

para controlador multieixo CMXR-C1.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máx. cabo de conexão	20 m
Memória do usuário	256 Mbyte
Número de teclas de função	31
Número de cores	64 k
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	6,5"
Elementos de controle	2 teclas de aceitação Parada de emergência
Bateria de backup	sim
Faixa de tensão operacional c.c.	19 ... 30 V
Resolução do display	VGA, 640x480 Pixel
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,4 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 95 % não condensável
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	1.250 g
Interface USB	sim
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2ª interface Ethernet óptica 10 MBd
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	ABS
Campo de aplicação	Somente com CMXR-C1