


# redução EMGA-160-P-G5-SAS-140

Código da peça: 552201

FESTO

Adequado para servomotores.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	160 mm
Tamanho do flange do motor	140 mm
Folga de torção	0,1 deg
Tipo de engrenagem	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de transmissão	5:1
Máx. velocidade de acionamento	6.500 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	450 Nm
Momento de inércia do câmbio	6,07 kgcm <sup>2</sup>
Máx. torque de saída	720 Nm
Máx. eficiência	98 %
Resistência à torção	38 Nm/arcmin
Peso do produto	18.000 g
Interface da redução, eixo de saída	160G
Interface da redução, eixo de acionamento	140A
Observações sobre material	Conforme RoHS