


silenciador UOS-1

Código da peça: 552252

FESTO

Para uso com válvula de alimentação progressiva/de escape MS6-SV (válvula de segurança).



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Sem vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Silenciador aberto
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Tipo de fixação	com rosca externa
Peso do produto	200 g
Conexão pneumática	G1
Material do inserto do silenciador	PE
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	POM
Material da luva	Liga de alumínio