

# Atuador convencional

## DGS-25- -S6

Código da peça: 552392


Produto a ser descontinuado

FESTO

Atuador de dupla ação, execuções sem amortecimento de fim de curso

Este produto só está disponível por meio da Festo Brasil.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.



A título de exemplo

## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 500 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Amortecimento	Sem amortecimento
Princípio construtivo	Êmbolo Haste
Detecção de posição	Sem
Variantes	Vedações resistentes a temperaturas de até 120°C
Pressão de trabalho	1 ... 12 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	247 N
Força teórica a 6 bar, avanço	247 N
Conexão pneumática	G1/8
Informação sobre material, tampão	Aço galvanizado
Informação sobre material, vedações	FPM
Informação sobre material, haste	Aço temperado
Informação sobre material, camisa do cilindro	Aço alta liga