

tubo flexível PAN-VO-4X0.75-BL

Código da peça: 552439

FESTO

Tubo flexível de polímero resistente a faíscas e centelhas



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Diâmetro externo para conexão rápida	4 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	20 mm
Diâmetro interno	2,6 mm
Raio de curvatura mínimo	5 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 12 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...] Água Óleo mineral
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso do produto por comprimento	0,037 kg/m
Cor	azul
Dureza Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	Poliamida 12 PVC-P