

# fibra óptica

## SOOC-TB-M4-2-R25

Código da peça: 552812

FESTO

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Barreira de luz
Diâmetro mínimo do objeto	0,35 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Padrão
Alcance	400 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M4
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	25 mm
Torque máximo	2 Nm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Liga de cobre PVC níquelado
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III