


fibra óptica SOOC-TB-M4-1-R25-S4

Código da peça: 552815

FESTO

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Método de medição	Barreira de luz
Diâmetro mínimo do objeto	0,35 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Padrão
Alcance	400 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M4
Comprimento do cabo de fibra óptica	1 m
Comprimento da luva	40 mm
Raio de curvatura mínimo	25 mm
Torque máximo	2 Nm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa