

# fibra óptica

## SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4


Código da peça: 552824

Produto a ser descontinuado

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Barreira de luz
Diâmetro mínimo do objeto	0,2 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Precisão
Alcance	120 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M4
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Comprimento da luva	40 mm
Raio de curvatura mínimo	15 mm
Torque máximo	2 Nm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III