

cabo de conexão MHJ9-KMH-0,5-MF

Código da peça: 553121

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	RCM Mark
Funções adicionais	Supressão de ruídos Redução de corrente de retenção com recuperação de energia Desligamento de segurança
Tipo de fixação	com furo passante com trilho DIN Opcional:
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	40 g
Conexão elétrica	2 pinos / 2 pinos / 4 fios Conector reto / conector reto / cabo
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 53 V
Proteção contra inversão de polaridade	para tensão operacional
Observação sobre a operação	A unidade de alimentação deve ser capaz de fornecer pelo menos 1,7 A sem queda de tensão
Informações sobre a potência	Fase de baixa tensão 2,0 W, fase de alta tensão 7,0 W, por canal
Tempo de abertura e fechamento	100 % Observações sobre a operação das válvulas solenoide
Faixa de sinal de disparo CC	3 ... 30 V
Nota sobre a corrente de alimentação	Subida linear 0,09 - 0,44 mA mediante um sinal de disparo de 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA mediante um sinal de disparo de 15 - 30 V
Resistência de entrada	34 kOhm
Comprimento do cabo	0,5 m
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	POM