


régua de conexão MHJ9-P16

Código da peça: 553125

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	10 mm
Número máximo de posições de válvula	16 Podem ser feitas versões específicas para o cliente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	428 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	M7
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio forjado anodizado